


E10108



Conector fêmea a cablar

SDOAH040PLSFKPG



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	15,2
Dimensões	[mm]	36 x 20 x 30
Materiais		PBT
Material do invólucro		PBT
Material da porca		PA
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10108



Conector fêmea a cablar

SDOAH040PLSFKPG

conexão elétrica

terminais de parafuso: ...0,5 mm²; Bucim: PG 7

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: B; Corpo moldado: PBT; Bloqueio: PA



Conexão

