




Cabo com conector

ADOAH040PLS0006E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...55 DC
-------------------------	-----	------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	25 x 15 x 32
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		PUR

Notas


Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: PUR



E10131



Cabo com conector

ADOAH040PLS0006E03

Conexão

