



E10136



Conector fêmea a cablar

SDOGH042PLSFKPG



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	14
Dimensões	[mm]	18 x 18 x 46
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material da porca		PA
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10136



Conector fêmea a cablar

SDOGH042PLSFKPG

conexão elétrica

terminais de parafuso: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: PA



Conexão

