


E10137



Conector fêmea a cablar

SDOGJ040PLSFKPG



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4; (...40 °C)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 65

Dados mecânicos

Peso	[g]	26,6
Dimensões	[mm]	25 x 25 x 56
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material da porca		ULTRAMID

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

E10137



Conector fêmea a cablar

SDOGJ040PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M18, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: ULTRAMID



Conexão

