

E10158




Cabo com conector

ADOAH042MSS0002E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC615

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Saídas

Conceção elétrica PNP

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Peso [g] 65,4

Dimensões [mm] 26 x 15 x 38

Materiais TPU transparente

Material do invólucro TPU, transparente

Material da porca latão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10158



Cabo com conector


ADOAH042MSS0002E03

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PUR, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



Cores dos condutores :
BN = castanho
BK = preto
BU = azul