E10194

Cabo com conector

ADOAG030--S0002E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10217

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção		III
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	17 x 8 x 25
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10194

Cabo com conector

ADOAG030--S0002E03

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: PUR



Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BK =	preto
BU =	azul