




Cabo com conector

ADOGA030MSS0005B03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [M] < 250 AC / < 300 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 42

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




E10212



Cabo com conector

ADOGA030MSS0005B03

Conexão



GN =	Cores dos condutores :
RD/BK =	verde
RD/WH =	vermelho/preto
	vermelho/branco