




Cabo com conector

ADOAH040MSS0005A02

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC


Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado

Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica		
Cabo: 5 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm²		

conexão elétrica - soquete		
Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm		




E10214



Cabo com conector

ADOAH040MSS0005A02

Conexão



BK = Cores dos condutores :
WH = preto
 branco