

E10216




Cabo com conector

ADOGH040MSS0002A02

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC161

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 43

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10216



Cabo com conector

ADOGH040MSS0002A02

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PUR / PVC, preto, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BK = Cores dos condutores :
preto
WH = branco