


E10218



Cabo com conector

ADOAG032--S0002A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Característica especial	Sem halogéneo	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Classe de proteção	III	
Saídas		
Conceção elétrica	PNP	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção	IP 65	
Dados mecânicos		
Materiais	TPU transparente	
Material do invólucro	TPU, transparente	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

E10218



Cabo com conector

ADOAG032--S0002A03

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: interrupção



Conexão



Cores dos condutores :
BK = preto
BN = castanho
BU = azul