

E10251




Cabo com conector

ADOGH040ZDS0002A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC001

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC/DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 47

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material da porca zinco moldado sob pressão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10251



Cabo com conector

ADOGH040ZDS0002A03

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul