




Cabo com conector

ADOGH040ZDS0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
-------------------------	-----	-------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	15 x 15 x 47
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		zinco moldado sob pressão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



E10252



Cabo com conector

ADOGH040ZDS0005A03

Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul