


Cabo com conector

ADOAH042ZDS0010E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Saídas

Conexão elétrica	PNP
------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Materiais	PUR
-----------	-----

Material do invólucro	PUR
-----------------------	-----

Material da porca	zinco moldado sob pressão, niquelado
-------------------	--------------------------------------

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E10258



Cabo com conector

ADOAH042ZDS0010E03

conexão elétrica


Cabo: 10 m, PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul