



Conector fêmea a cablar

SDOGH040PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11508

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...55 DC
-------------------------	-----	------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	18 x 18 x 46
-----------	------	--------------

Materiais	PBT
-----------	-----

Material do invólucro	PBT
-----------------------	-----

Material da porca	PA
-------------------	----

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E10259



Conector fêmea a cablar

SDOGH040PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PBT; Bloqueio: PA



Conexão

