


E10262



Cabo com conector

ADOAA030MSS0010B03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, laranja, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", angular (90°); codificação: C; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




E10262



Cabo com conector

ADOAA030MSS0010B03

Conexão



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Cores dos condutores :
verde
vermelho/preto
vermelho/branco