


Cabo com conector

ADOGG030--S0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção	III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	8 x 8 x 30
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PVC, preto, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR






Cabo com conector

ADOGG030--S0005A03

Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul