




Caixa separadora

ZDO6H057MSS0005H09

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC019
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	12
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	18 x 54 x 100
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU

E10280



Caixa separadora

ZDO6H057MSS0005H09

Quantidade de slots do distribuidor central	6
Versão do conector	M12

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	6 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm



E10280



Caixa separadora

ZDO6H057MSS0005H09

Conexão



BN =
BU =
GN =
GN/YE =
GY =
PK =
RD =
WH =
YE =

Cores dos condutores :
castanho
azul
verde
verde/amarelo
cinza
rosa
vermelho
branco
amarelo