




Caixa separadora

ZDO6H057MSS0010H09

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	12
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	18 x 54 x 100
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Quantidade de slots do distribuidor central		6

E10281



Caixa separadora

ZDO6H057MSS0010H09

Versão do conector	M12
--------------------	-----

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	6 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm



E10281



Caixa separadora

ZDO6H057MSS0010H09

Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde/amarelo
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo