




Caixa separadora

ZDO8H059MSS0010H11

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	12
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Proteção		IP 67



Caixa separadora

ZDO8H059MSS0010H11

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	18 x 54 x 127
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Quantidade de slots do distribuidor central		8
Versão do conector		M12
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	8 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²		
conexão elétrica - slot		
Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm		
		



Caixa separadora

ZDO8H059MSS0010H11

Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde/amarelo
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	lilás
WH =	branco
YE =	amarelo