




Cabo com conector

ADOAG032--S0010A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Característica especial	Sem halogéneo	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Classe de proteção	III	
Saídas		
Conceção elétrica	PNP	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção	IP 65	
Dados mecânicos		
Materiais	TPU transparente	
Material do invólucro	TPU, transparente	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

E10289



Cabo com conector

ADOAG032--S0010A03

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: interrupção



Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos condutores :
preto
castanho
azul