


# E10290



## Caixa separadora

ZDO4H045MSS0,03A07

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	12

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-15...90
Proteção		IP 67

### Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	18 x 54 x 82
Quantidade de slots do distribuidor central		4

### Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	4 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

### Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

# E10290



## Caixa separadora

ZDO4H045MSS0,03A07

### conexão elétrica

Cabo: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M12; codificação: A; Binário de aperto: 0,5 Nm



### Conexão

<u>BN</u>	<u>1 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>	<u>C</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>	<u>C</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>	<u>C</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>	<u>C</u>

	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde/amarelo
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo