

E10293




Cabo com conector

ADOGH040MSS0002F03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10915

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 43

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, antissalpícos

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10293



Cabo com conector


ADOGH040MSS0002F03

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, antissalpico; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul