



Cabo com conector

ADOAH042MSS0005F03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU transparente
Material do invólucro		TPU, transparente
Material da porca		latão, antissalpícos
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10298



Cabo com conector

ADOAH042MSS0005F03

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: latão, antissalpícos



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul