




Cabo com conector

ADOAF032MSS0010A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	17 x 10 x 26
Materiais		TPU transparente
Material do invólucro		TPU, transparente
Material da porca		latão, niquelado
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10299



Cabo com conector


ADOAF032MSS0010A03

conexão elétrica


Cabo: 10 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul