




Cabo com conector

ADOGH040MSS0005A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado

Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica		
Cabo: 5 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²		

conexão elétrica - soquete		
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado		




E10303



Cabo com conector

ADOGH040MSS0005A04

Conexão



BN =	Cores dos condutores :	castanho
BK =		preto
BU =		azul
WH =		branco