




Cabo com conector

ADOAH040VAS0010E02

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
conexão elétrica - soquete		
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)		




E10334



Cabo com conector

ADOAH040VAS0010E02

Conexão



BK = Cores dos condutores :
WH = preto
 branco