

E10346




Plugável

SSTA040MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11505

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		PBT
Material do invólucro		PBT
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10346



Plugável

SSTA040MSSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PBT; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

