

E10353




Cabo com conector

ADOGF030MSS0002A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11486
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10353



Cabo com conector

ADOGF030MSS0002A03

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BN =	Cores dos condutores :
BK =	castanho
BU =	preto
	azul