

E10355




Cabo com conector

ADOAH040MSN0002A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: ENC04A

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Aplicação	Ex zona 1
-----------	-----------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 15 DC
-----------------------------	---------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Classificação de segurança

Capacitância interna máx. [nF]	0,196
Indutância interna máx. [µH]	4

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	27 x 15 x 39
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

Notas

Notas	Existem requisitos específicos de cablagem em caso de utilização de conectores fêmeas em áreas potencialmente explosivas (ATEX). É imprescindível que o usuário respeite sob sua própria responsabilidade os requisitos dos regulamentos de instalação aplicáveis.
Quantidade da embalagem	1 peças

E10355



Cabo com conector

ADOAH040MSN0002A04

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos condutores :
preto
castanho
azul
branco