


E10356



Cabo com conector

ADOAH040MSN0005A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Aplicação	Ex zona 1	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 15 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção	IP 67	
Classificação de segurança		
Capacitância interna máx.	[nF]	0,49
Indutância interna máx.	[µH]	10
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais	TPU	
Material do invólucro	TPU	
Material da porca	latão, niquelado	
Notas		
Notas	Existem requisitos específicos de cablagem em caso de utilização de conectores fêmeas em áreas potencialmente explosivas (ATEX). É imprescindível que o usuário respeite sob sua própria responsabilidade os requisitos dos regulamentos de instalação aplicáveis.	
Quantidade da embalagem	1 peças	

E10356



Cabo com conector

ADOAH040MSN0005A04

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



Cores dos condutores :
BK = preto
BN = castanho
BU = azul
WH = branco