



Cabo com conector

ADOGH040MSN0005A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



| Aplicação                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicação                      | Ex zona 1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dados elétricos                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tensão de funcionamento [V]    | < 15 DC                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Condições de funcionamento     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura ambiente [°C]      | -25...90                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Proteção                       | IP 67                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Classificação de segurança     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Capacitância interna máx. [nF] | 0,49                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indutância interna máx. [µH]   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dados mecânicos                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensões [mm]                 | 15 x 15 x 43                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiais                      | TPU azul                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material do invólucro          | TPU, azul                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Material da porca              | latão, niquelado                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Notas                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Notas                          | Existem requisitos específicos de cablagem em caso de utilização de conectores fêmeas em áreas potencialmente explosivas (ATEX).<br>É imprescindível que o usuário respeite sob sua própria responsabilidade os requisitos dos regulamentos de instalação aplicáveis. |
| Quantidade da embalagem        | 1 peças                                                                                                                                                                                                                                                               |

# E10358



## Cabo com conector

ADOGH040MSN0005A04

### conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, azul; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



### Conexão



BK =  
BN =  
BU =  
WH =

Cores dos condutores :  
preto  
castanho  
azul  
branco