


E10359



Cabo com conector

AD0GB030PLS0010E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -40...90

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 26 x 26 x 60

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca PA 6 GV

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: PA 6 GV




E10359



Cabo com conector

ADOGB030PLS0010E03

Conexão



BN =	Cores dos condutores :
BU =	castanho
GN/YE =	azul
	verde/amarelo