




Prolongador

VDOAH042MSS0003A04STAH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Saídas

Conceção elétrica	PNP
-------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Materiais	TPU
-----------	-----

Material do invólucro	TPU
-----------------------	-----

Material da porca	latão, niquelado
-------------------	------------------

Visualizadores/elementos de funcionamento


Visualizador	estado de comutação	1 x LED, verde
	em funcionamento	1 x LED, amarelo

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E10375



Prolongador

VDOAH042MSS0003A04STAH040MSS

conexão elétrica

Cabo: 3 m, PUR / PVC, laranja; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

