




Cabo com conector

ADOGH040MSN0020A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Aplicação	Ex zona 1
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 15 DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67
Classificação de segurança	
Capacitância interna máx. [nF]	0,196
Indutância interna máx. [µH]	4
Dados mecânicos	
Dimensões [mm]	15 x 15 x 43
Materiais	TPU azul
Material do invólucro	TPU, azul
Material da porca	latão, niquelado
Notas	
Notas	Existem requisitos específicos de cablagem em caso de utilização de conectores fêmeas em áreas potencialmente explosivas (ATEX). É imprescindível que o usuário respeite sob sua própria responsabilidade os requisitos dos regulamentos de instalação aplicáveis.
Quantidade da embalagem	1 peças

E10378



Cabo com conector

ADOGH040MSN0020A04

conexão elétrica

Cabo: 20 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, azul; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BK =	Cores dos condutores :
BN =	preto
BU =	castanho
WH =	azul
	branco