

# E10395




## Prolongador

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC036

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

### Saídas

Conceção elétrica PNP

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material da porca latão, niquelado

### Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

### Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



# E10395




## Prolongador

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

### conexão elétrica

Cabo: 0,6 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
WH =	branco
YE =	amarelo

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

