




Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão		sim; (VDR)
Corrente máx. de carga total	[A]	3
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Peso	[g]	45,5
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Itens fornecidos	parafuso	
	etiqueta para marcação	



Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS


Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção C conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: latão niquelado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

