
E11443

Prolongador

VDOGF040MSS0001H04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	3
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E11443

Prolongador

VDOGF040MSS0001H04STGH040MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm

