



Cabo com conector

ADOGF030VAS0025E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	3

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	10 x 10 x 31
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E11497



Cabo com conector

ADOGF030VAS0025E03

conexão elétrica

Cabo: 25 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)


conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm



Conexão



Cores dos condutores :
BK = preto
BN = castanho
BU = azul