



Cabo com conector

ADOAF030VAS0025E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial

Sem silicone; Contactos banhados a ouro

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

< 60 AC / < 75 DC

Classe de proteção

III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-25...85

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Materiais

PVC

Material do invólucro

PVC

Material da porca

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças



Cabo com conector

ADOAF030VAS0025E03

conexão elétrica

Cabo: 25 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm



Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos condutores :
preto
castanho
azul