

E11501



Cabo com conector

ADOAF032VAS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT131

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Classe de proteção	III

Saídas

Conceção elétrica	PNP
-------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	18 x 10 x 28
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

E11501



Cabo com conector

ADOAF032VAS0005E03

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm



Conexão



BK = Cores dos condutores :
BN = preto
BU = castanho
BU = azul