

Cabo com conector

ADOAF032VAS0010E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial

Sem silicone; Contactos banhados a ouro

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

10...30 DC

Classe de proteção

III

Saídas

Conceção elétrica

PNP

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso

[g]

312

Dimensões

[mm]

18 x 10 x 28

Materiais

PVC

Material do invólucro

PVC

Material da porca

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador

estado de comutação

1 x LED, amarelo

em funcionamento

1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E11502



Cabo com conector

ADOAF032VAS0010E03

conexão elétrica


Cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm



Conexão



Cores dos condutores :
BK = preto
BN = castanho
BU = azul