

E11507




Plugável

SSTA050MSSFKPG

artigo descontinuado

Produtos alternativos: EVC817

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial

Sem silicone; Contactos banhados a ouro

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Corrente máx. de carga total

[A]

4; (...40 °C)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso

[g]

26,5

Materiais

PA

Material do invólucro

PA

Material da porca

latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E11507



Plugável


SSTA050MSSFKPG

conexão elétrica

terminais de parafuso: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

