


E11510



Conector fêmea a cablar

SDOAH042MSSFKPG



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Saídas		
Conceção elétrica	PNP	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção	IP 68	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	28,6
Dimensões	[mm]	30 x 18 x 35
Materiais	PA	
Material do invólucro	PA	
Material da porca	latão, niquelado	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

E11510



Conector fêmea a cablar

SDOAH042MSSFKPG

conexão elétrica

terminais de parafuso: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

