


## Ficha do adaptador

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)



1 O-ring



## Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
-------------------------	-----	-------------

## Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
----------------------	------	----------

Proteção		IP 68
----------	--	-------

## Dados mecânicos

Peso	[g]	30,743
------	-----	--------

Rosca de montagem		M16 x 1,5
-------------------	--	-----------

Materiais		zinco moldado sob pressão níquelado
-----------	--	-------------------------------------

Material do invólucro		zinco moldado sob pressão, níquelado
-----------------------	--	--------------------------------------

## Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

# E11528



## Ficha do adaptador


ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

### conexão elétrica


Cabo: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: zinco moldado sob pressão, níquelado



### Conexão



Cores dos condutores :

BK = preto  
BN = castanho  
BU = azul  
WH = branco