




Conector fêmea a cablar

SDOAH030MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	25
Dimensões	[mm]	35 x 20 x 30
Materiais		PBT
Material do invólucro		PBT
Material da porca		PA
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E11535



Conector fêmea a cablar

SDOAH030MSSFKPG

conexão elétrica

terminais de parafuso: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: C; Corpo moldado: PBT; Bloqueio: PA



Conexão

