


Cabo com conector

ADOGH040MSS0002C04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC526

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	93
Dimensões [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E11539



Cabo com conector

ADOGH040MSS0002C04

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm, blindado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada



Conexão



Cores dos condutores :
BK = preto
BN = castanho
BU = azul
WH = branco