




Cabo com conector

ADOAH040MSS0005C04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	212,4
Dimensões	[mm]	15 x 26,3 x 38
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Cabo com conector


ADOAH040MSS0005C04

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5 mm, blindado; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada



Conexão



BK =
 BN =
 BU =
 WH =

Cores dos condutores :
 preto
 castanho
 azul
 branco