




Plugável

SSTGF030MSSFPKG



Aplicação	
Característica especial	Contactos banhados a ouro
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 50 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	4
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Peso [g]	14,8
Materiais	PA
Material do invólucro	PA
Material da porca	latão, niquelado
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças



Plugável

SSTGF030MSSFPKG

conexão elétrica

tecnologia de deslocamento de isolamento: 0,14...0,38 mm²; Isolamento dos fios: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Revestimento do cabo: Ø 3...5 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

