


# E11551



## Plugável

SSTGF040MSSFPG



### Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	4

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68

### Dados mecânicos

Peso [g]	14,9
Dimensões [mm]	12 x 12 x 35,5
Materiais	PA
Material do invólucro	PA
Material da porca	latão, niquelado

### Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

# E11551



## Plugável

SSTGF040MSSFPG

### conexão elétrica

tecnologia de deslocamento de isolamento: 0,14...0,38 mm<sup>2</sup>; Isolamento dos fios: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Revestimento do cabo: Ø 3...5 mm

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



### Conexão

