E11552

Conector fêmea a cablar

SDOGF030MSSFKPG



Aplicação		
Característica especial		Contactos banhados a ouro
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	17,2
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E11552

Conector fêmea a cablar

SDOGF030MSSFKPG

conexão elétrica

tecnologia de deslocamento de isolamento: 0,14...0,38 mm²; Isolamento dos fios: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Revestimento do cabo: Ø 3...5 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão